



Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung, 3×D, Typ: 25



Bestelldaten

Bestellnummer	232258 25
GTIN	4045197658456
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Gerade genutet.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Innenkühlung: nein

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c: 25 - 35 mm

Nutzlänge L₁: 85,7 mm

Morsekegel MK Größe: 4

Spannschrauben: 232990 TX15

Technische Beschreibung

Spannschrauben	232990 TX15
Nutzlänge L ₁	85,7 mm
Ø-Bereich D _c	25 - 35 mm
Morsekegel MK Größe	4
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	3×D
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	nein

Produktart

Wendeplattenbohrer

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600
cN·m

659906 1600

8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze
Länge 50 mm

659874 50

Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX9

232990 TX9

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX15

232990 TX15

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600
cN·m

659957 1600