



## Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung, 3×D, Typ: 36



### Bestelldaten

Bestellnummer	232258 36
GTIN	4045197658463
Artikelklasse	22G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

#### Gerade genutet.

#### Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Innenkühlung: nein

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich  $D_c$ : 36 - 47 mm

Nutzlänge  $L_1$ : 120,6 mm

Morsekegel MK Größe: 4

Spannschrauben: 232990 TX20

### Technische Beschreibung

Ø-Bereich $D_c$	36 - 47 mm
Spannschrauben	232990 TX20
Nutzlänge $L_1$	120,6 mm
Morsekegel MK Größe	4
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	3×D
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	nein

Produktart

Wendeplattenbohrer

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
----------------------------------------------------------	-------------

Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX20	232990 TX20
--------------------------------------------	-------------

8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
---------------------------------------------------------------------	-----------

Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX15	232990 TX15
--------------------------------------------	-------------

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------