



## Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 3×D, Typ: 18



### Bestelldaten

Bestellnummer	232245 18
GTIN	4045197658081
Artikelklasse	22G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung.

**Gerade genutet.**

#### Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich  $D_c$ : 18 - 24 mm

Nutzlänge  $L_1$ : 66,7 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 25 mm

Schaftlänge  $L_s$ : 56 mm

Spannschrauben: 232990 TX9

### Technische Beschreibung

Spannschrauben	232990 TX9
Nutzlänge $L_1$	66,7 mm
Ø-Bereich $D_c$	18 - 24 mm
Schaft-Ø $D_s$	25 mm
Schaftlänge $L_s$	56 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	3×D

Schaft	ISO 9766
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

---

## Zubehör

Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX8	232990 TX8
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX9	674248 TX9
Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX9	232990 TX9