



Hochvorschubfräser 7792VX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221900 32/3
GTIN	4059782504356
Artikelklasse	28R

Beschreibung

Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

Technische Beschreibung

Ø D ₃	17 mm
Wendeplattengröße	09
passende Wendeschneidplatte	XD.. 0904
Schneiden-Ø D _c	32 mm
Schaft-Ø D _s h6	32 mm
Auskraglänge L ₁	70 mm
Gesamtlänge L _{ges}	250 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	1,5 mm
Wendeplattenschraube	229918 (T15; 2,1 Nm)
Anzahl Schneiden Z	3
Innenkühlung	ja

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,88 Grad
Ramplinglänge L für α_{\max}	16,3 mm
Einstellwinkel κ	13 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229918
---------------	--------