

Yale

Hebelzug UNO plus A mit Rundstahlkette, Tragfähigkeit: 1,5t



Bestelldaten

Bestellnummer	086017 1,5
GTIN	4053981776972
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Konstruktion aus Stahlblech in kompakter Bauweise. Leichtgängige

Kettenfreischaltung. Kettenführung für störungsfreien Kettenverlauf.

Verwendung:

Standard-Allzweckgerät für den handlichen, vielseitigen Einsatz.

Hinweis:

Beim Funktionsprinzip der **Gewindelastdruckbremse** wird der axiale Bremsdruck von der Last selbst erzeugt und ist daher proportional zur Größe der Belastung. Die Last wird in jeder Lage sicher gehalten, zum Senken muss die Differenz zwischen Brems- und Lastmoment überwunden werden. Alle Yale-Allzweckgeräte sind damit ausgerüstet.

Die automatisch wirkende **Kettenfreischaltung** ermöglicht das **schnelle Anschlagen** der unbelasteten Kette, bei Lasteinwirkung schließt die **Gewindelastdruckbremse** wieder automatisch und die Last wird sicher gehalten.

Die **Rutschkupplung** (optional auf Wunsch) verhindert eine übermäßig hohe Lastaufnahme und erhöht somit die Lebensdauer des Hebezeuges.

ATEX-Ausführung auf Anfrage

Technische Beschreibung

Normalhubhöhe	1,5 m
Tragfähigkeit	1500 kg
Gehäuse Werkstoff	Stahlblech
Kettenfreischaltung	ja
Hubkraft bei Nennlast	35 daN
Tragfähigkeit t	1,5 t
Anzahl Kettenstränge	1
Gewicht	9,2 kg
Produktart	Hebelzug / Kettenzug