



Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 8xD, Typ: 13



Bestelldaten

Bestellnummer	232255 13
GTIN	4045197592507
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung.

Hinweis:

Vorschubwerte f um 5% und v_c -Werte um 10% reduzieren.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z : 2

Ø-Bereich D_c : 13 - 17,5 mm

Nutzlänge L_1 : 114,3 mm

Schaft-Ø D_s : 20 mm

Schaftlänge L_s : 50 mm

Spannschrauben: 232990 TX8

Technische Beschreibung

Ø-Bereich D_c	13 - 17,5 mm
Schaft-Ø D_s	20 mm
Spannschrauben	232990 TX8
Nutzlänge L_1	114,3 mm
Schaftlänge L_s	50 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	8xD
Schaft	ISO 9766

Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m	211750 1,3
Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX8	232990 TX8