



Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 3×D, Typ: 36



Bestelldaten

Bestellnummer	232245 36
GTIN	4045197658401
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung.

Gerade genutet.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c : 36 - 47 mm

Nutzlänge L_1 : 120,7 mm

Schaft-Ø D_s : 40 mm

Schaftlänge L_s : 70 mm

Spannschrauben: 232990 TX20

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	40 mm
Spannschrauben	232990 TX20
Ø-Bereich D_c	36 - 47 mm
Nutzlänge L_1	120,7 mm
Schaftlänge L_s	70 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	3×D

Schaft	ISO 9766
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX15	232990 TX15
Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX20	232990 TX20
8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600