

**Mitutoyo****Digitale Messuhr, Messbereich: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	434622 25
GTIN	4946368840529
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Großflächige Digital- und zusätzliche Analoganzeige. Durch Netzbetrieb für Dauermessung geeignet. Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel, Gewinde M2,5×0,45.

**Vorteil:**

- **Bidirektionale Digimatic S1-Schnittstelle.**
- **Rote/Grüne LCD-Hintergrundbeleuchtung für visuelle GO/±NG Toleranzbewertung.**
- **Analoge Balkenanzeige.**
- **MAX/MIN-RANGE (Runout-Wert) Funktion mit einer Frequenz von 500 Scans/s.**
- **Externe Stromversorgung über AC-Netzteil.**
- **Hohe Genauigkeit.**

**Funktion:**

IP30: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing$  2,5 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

**Lieferumfang:**

Inklusive Stromanschlusskabel Nr. 497661, AC-Netzteil DC 6V / 2A (CEE-Version Deutschland), Anlifthebel.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 497081, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

## Technische Beschreibung

Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Gehäuse-Ø	59 mm
Messbereich	25,4 mm
IP-Schutzart	IP 30
Kalibrierung	C1
Messkraft	≤ 1,8 N
Ablesung wählbar	0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Nennspannung	5,9 V
Energieversorgung	Netzbetrieben
Länge	168,5 mm
Ein-/Aus-Schalter	ja
Einspannschaft Länge	19,5 mm
Nennstrom	2 A
Tiefe	49,1 mm
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,0025 mm
Norm	Werksnorm
Ziffernhöhe	11 mm
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung	ja
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 30 mm	023000 30
DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 100 mm	023010 100

## Zubehör

AC-Netzteil, DA 6 Volt / 2A ADAPTER

497661 ADAPTER