

Mitutoyo**Digitale Messuhr, Messbereich: 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	434622 50
GTIN	4946368840666
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Großflächige Digital- und zusätzliche Analoganzeige. Durch Netzbetrieb für Dauermessung geeignet. Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel, Gewinde M2,5×0,45.

Vorteil:

- **Bidirektionale Digimatic S1-Schnittstelle.**
- **Rote/Grüne LCD-Hintergrundbeleuchtung für visuelle GO/±NG Toleranzbewertung.**
- **Analoge Balkenanzeige.**
- **MAX/MIN-RANGE (Runout-Wert) Funktion mit einer Frequenz von 500 Scans/s.**
- **Externe Stromversorgung über AC-Netzteil.**
- **Hohe Genauigkeit.**

Funktion:

IP30: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit \varnothing 2,5 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Inklusive Stromanschlusskabel Nr. 497661, AC-Netzteil DC 6V / 2A (CEE-Version Deutschland), Anlifthebel.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497081, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Technische Beschreibung

Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Kalibrierung	C1
Messkraft	≤ 2,3 N
Gehäuse-Ø	59 mm
Messbereich	50,8 mm
IP-Schutzart	IP 30
Ablesung wählbar	0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Ein-/Aus-Schalter	ja
Nennspannung	5,9 V
Tiefe	49,1 mm
Länge	247,8 mm
Nennstrom	2 A
Einspannschaft Länge	19,5 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,004 mm
Norm	Werksnorm
Ziffernhöhe	11 mm
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung	ja
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 50 mm	023000 50
DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 100 mm	023010 100

Zubehör

AC-Netzteil, DA 6 Volt / 2A ADAPTER

497661 ADAPTER