

Mitutoyo**Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Datenausgang, Anreißhöhe: 600mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	445136 600
GTIN	4946368859255
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

ABSOLUTE Maßstab, keine erneute Referenzpunkteinstellung nach erneutem Einschalten und unbegrenzte Verfahrgeschwindigkeit. Großes und leichtgängiges Handrad. Hartmetallbestückte Anreißnadel und Digimatic Datenausgang. Große LCD-Anzeige (Ziffernhöhe 12 mm) für einfaches, fehlerfreies Ablesen.

Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081560 Gr. 357, 1 Anreißnadel hartmetallbestückt Nr. 443510 Gr. 300.

Sonderzubehör:

Halter Nr. 445180, Datenkabel Nr. 497080.

Technische Beschreibung

Batterielebensdauer ca.	20000 h
Fehlergrenze	0,05 mm
Messsäulen-Querschnitt	35×12 mm
Ablesung	0,01 mm

Anzahl enthaltener Batterien	1
Anreißhöhe	600 mm
Fußfläche Breite	120 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Fußfläche Länge	180 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Norm	Werksnorm
Ziffernhöhe	12 mm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Preset-Funktion	ja
Messtechnik	digital
Kalibrierung	E1
Produktart	Höhenmess- und Anreißgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 1000 mm	024630 1000
DAkS-Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 1000 mm	024640 1000

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt für Anreißhöhe 300 mm	443510 300