

Mitutoyo**Digitale Absolute-Messuhr Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 50mm**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 434461 50 |
| GTIN | 4946368850320 |
| Artikelklasse | 44A |

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionale Standard Messuhr. Zuverlässig und einfach zu bedienen.

- **Bidirektionale Kommunikation z.B. für Parametrierung per PC (Digimatic S1 Schnittstelle) möglich.**
- **Mit ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt.**
- **Einfache Berechnung und Spitzenwertkennung sind möglich.**
- **Ausgestattet mit einer Warnfunktion für den Kalibrierplan.**
- **Die GO/±NG-Beurteilung wird durch Einstellen der oberen und unteren Toleranz durchgeführt.**

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497081, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|-------------------|
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
|-------------------|-------------------|

| | |
|--|--------------------------------------|
| Dicke des Gehäuses | 44,2 mm |
| Ablesung wählbar | 0,0005 mm |
| Batterietyp | Knopfzelle |
| Messbereich | 0 - 50 mm |
| Kalibrierung | C1 |
| Messkraft | ≤ 2,3 N |
| Einspannschaft-Ø h6 | 8 mm |
| Gehäuse-Ø | 59 mm |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 |
| Messabweichung E MPE (Messbereich) | 0,005 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Ziffernhöhe | 11 mm |
| Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
| Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts |
| Messtechnik | digital |
| Produktart | Messuhr |

Dienstleistungen

| | |
|---|------------|
| Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 50 mm | 023000 50 |
| DAkKS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 100 mm | 023010 100 |