

Mitutoyo**Digitale Absolute-Messuhr Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 25mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	434461 25
GTIN	4946368850269
Artikelklasse	44A

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionale Standard Messuhr. Zuverlässig und einfach zu bedienen.

- **Bidirektionale Kommunikation z.B. für Parametrierung per PC (Digimatic S1 Schnittstelle) möglich.**
- **Mit ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt.**
- **Einfache Berechnung und Spitzenwertkennung sind möglich.**
- **Ausgestattet mit einer Warnfunktion für den Kalibrierplan.**
- **Die GO/±NG-Beurteilung wird durch Einstellen der oberen und unteren Toleranz durchgeführt.**

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497081, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Technische Beschreibung

Ablesung wählbar	0,0005 mm
------------------	-----------

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Gehäuse-Ø	59 mm
Messkraft	≤ 1,8 N
Batterietyp	Knopfzelle
Kalibrierung	C1
Dicke des Gehäuses	44,2 mm
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Messbereich	0 - 25 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien	1
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,003 mm
Norm	Werksnorm
Ziffernhöhe	11 mm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 30 mm	023000 30
DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 100 mm	023010 100