



## Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, G: G3/4



### Bestelldaten

Bestellnummer	130660 G3/4
GTIN	4067263036463
Artikelklasse	12G

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	90 mm
Schaft-Vierkant □	16 mm
Gänge pro Zoll	14
Gewindegröße	G3/4
Kernloch-Ø	24,5 mm
Schneidstoff	HSS
Gewinde-Ø	26,44 mm
Gewindesteigung	1,814 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Gewindetiefe	79,32 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Norm	DIN 5157
Anschnittform	C

Anschnittform	D
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		