

**Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, G: G3/8****Bestelldaten**

Bestellnummer	130660 G3/8
GTIN	4067263036449
Artikelklasse	12G

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	70 mm
Gewindegröße	G3/8
Schaft-Vierkant □	9 mm
Schneidstoff	HSS
Kernloch-Ø	15,25 mm
Gänge pro Zoll	19
Gewindesteigung	1,337 mm
Gewinde-Ø	16,66 mm
Gewindetiefe	49,98 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Norm	DIN 5157
Anschnittform	C

Anschnittform	D
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		