



Hochvorschubfräser 7792VX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221900 20/3
GTIN	2050002058460
Artikelklasse	28R

Beschreibung

Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	XP.. 0603
Auskraglänge L_1	32 mm
Schneiden-Ø D_c	20 mm
Wendeplattenschraube	229915 (T7; 0,8 Nm)
Ø D_3	9 mm
Schaft-Ø D_s h6	20 mm
Gesamtlänge L_{ges}	204 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	0,9 mm
Wendeplattengröße	06
Anzahl Schneiden Z	3
Innenkühlung	ja

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Rampingwinkel α_{\max}	1,4 Grad
Ramplinglänge L für α_{\max}	8,2 mm
Einstellwinkel κ	10 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229915
---------------	--------