Blas- und Flüssigkeitspistole, einstellbar Wasseranschluss

Bestelldaten

Bestellnummer	080253
GTIN	7391390268860
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:
Blaspistolen mit stufenlos regulierbarem Luftstrom, geringes Gewicht, flexible Aufhängeoptionen und einfache Handhabung.
Blas- und Flüssigkeitspistole mit Jet-Düse, **einstellbarer Strahl** (punktuell bis flächig) **regulierbarer Durchfluss** (Luft: 200 –1200 l/min, Flüssigkeit: 7– 46 l/min).
Inklusive Stahl-Flüssigkeitsnippel.
Hinweis:
Die CEJN-Serie 320 entspricht Eurostandard 7.6 (Nenn-Ø 7,6 mm, Euro-Profil) und ist kompatibel mit allen gängigen Systemen.
Passende Schnellverschlusskupplung für Wasseranschluss unter Nr. 080149 Gr. 1/2.

Technische Beschreibung

Durchflusswert	200 - 1200 l/min
Durchflusswert Flüssigkeit	7 - 46 l/min
Durchflusswert Luft	200 - 1200 l/min
Produktart	Pistole