



Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 3×D, Typ: 48



Bestelldaten

Bestellnummer	232245 48
GTIN	4045197658418
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung.

Gerade genutet.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c : 48 - 65 mm

Nutzlänge L_1 : 130,2 mm

Schaft-Ø D_s : 40 mm

Schaftlänge L_s : 70 mm

Spannschrauben: 232990 TX20

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	40 mm
Spannschrauben	232990 TX20
Ø-Bereich D_c	48 - 65 mm
Nutzlänge L_1	130,2 mm
Schaftlänge L_s	70 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	3×D

Schaft	ISO 9766
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX20	232990 TX20
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600