



## Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 8×D, Typ: 25



### Bestelldaten

Bestellnummer	232255 25
GTIN	4045197592521
Artikelklasse	22G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung.

#### Hinweis:

Vorschubwerte  $f$  um 5% und  $v_c$ -Werte um 10% reduzieren.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden  $Z$ : 2

Ø-Bereich  $D_c$ : 25 - 35 mm

Nutzlänge  $L_1$ : 288,9 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 32 mm

Schaftlänge  $L_s$ : 60 mm

Spannschrauben: 232990 TX15

### Technische Beschreibung

Schaft-Ø $D_s$	32 mm
Ø-Bereich $D_c$	25 - 35 mm
Nutzlänge $L_1$	288,9 mm
Spannschrauben	232990 TX15
Schaftlänge $L_s$	60 mm
Anzahl Schneiden $Z$	2
Ausführung	8×D
Schaft	ISO 9766

Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX9	232990 TX9
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX15	232990 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600