

Garant**GARANT Master Mute Bohrstange, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260920 12/11
GTIN	4067263623120
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	16 mm
Gesamtlänge L	120 mm
ISO-Code Halter	A12X STFCCR/L11
Auskraglänge L_1	60 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
Mittenversatz L_3	9 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 38
Serie	Master Mute
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Plattengröße	11 mm
nicht spannbarer Bereich S	72 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange