

Garant
GARANT Master Mute Bohrstange, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260920 16/11
GTIN	4067263623137
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	20 mm
Auskraglänge L_1	80 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Mittenversatz L_3	11 mm
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	150 mm
ISO-Code Halter	A16X STFCCR/L11
Serie	Master Mute
Schaft-Ø D_s	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 38
Einstellwinkel κ	90 Grad
nicht spannbarer Bereich S	96 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange