

Garant
GARANT Master Mute Bohrstange, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260921 16/11
GTIN	4067263623441
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 38
Schaft-Ø D _s	16 mm
Auskraglänge L ₁	80 mm
Mittenversatz L ₃	11 mm
Gesamtlänge L	150 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	20 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Serie	Master Mute
ISO-Code Halter	A16X STFCCR/L11
nicht spannbarer Bereich S	96 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange