




Hochvorschubfräser 7792VX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221900 25/4
GTIN	2050002058477
Artikelklasse	28R

Beschreibung

Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

Technische Beschreibung

Auskraglänge L_1	40 mm
Gesamtlänge L_{ges}	210 mm
Schneiden-Ø D_c	25 mm
passende Wendeschneidplatte	XP.. 0603
Schaft-Ø D_s h6	25 mm
Wendeplattenschraube	229916 (T7; 0,8 Nm)
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	0,9 mm
Wendeplattengröße	06
Ø D_3	14 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Innenkühlung	ja

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	39 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,87 Grad
Ramplinglänge L für α_{\max}	13,2 mm
Einstellwinkel κ	10 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229916
---------------	--------