



Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 5×D, Typ: 12



Bestelldaten

Bestellnummer	232250 12
GTIN	4045197589033
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.
Mit Innenkühlung.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c: 12 - 12,5 mm

Nutzlänge L₁: 60,3 mm

Schaft-Ø D_s: 20 mm

Schaftlänge L_s: 50 mm

Spannschrauben: 232990 TX7

Technische Beschreibung

Ø-Bereich D _c	12 - 12,5 mm
Spannschrauben	232990 TX7
Schaft-Ø D _s	20 mm
Nutzlänge L ₁	60,3 mm
Schaftlänge L _s	50 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	5×D
Schaft	ISO 9766

Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,6 N·m	211750 0,6
Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX7	232990 TX7
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX7	674248 TX7