

**BDMT 070308 ER-JS, PR1535, Typ: INOX****Bestelldaten**

Bestellnummer	227150 INOX
GTIN	4960664731176
Artikelklasse	25A

**Beschreibung****Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$ . Exakte  $90^\circ$  bis  $a_p = 4$  mm.

**Technische Beschreibung**

Typ	INOX
Sorte	PR1535
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,05 – 0,08 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 070308 ER-JS
Sorte	PR1535
Schneidstoff	HM
Beschichtung	beschichtet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	50 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		