

Garant**Digitale Bügelmessschraube HCT IP67 und Bluetooth, Messbereich: 25-50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	421575 25-50
GTIN	4067263036661
Artikelklasse	41B

Beschreibung**Ausführung:**

Innovative Bügelmessschraube IP67 HCT mit Bluetooth 5.0 und **12 mm großen Ziffern** auf kontrastreichem Display. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Aufgrund automatischer Abschaltung werden sehr lange Batterielaufzeiten erreicht. Praktische HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwerts für sicheres Ablesen. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messflächen aus Hartmetall und gefast. Vorgezogene Ratsche mit Schnelltrieb. Lackierter Stahlbügel mit Wärmeisolierung. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung in jeder beliebigen Position.

Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App (Kostenlos verfügbar für Android und iOS) und der HCT Windows App (Verfügbar für Windows). Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR 2032. 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Funktanwendung	HID (Human Interface Device)
----------------	------------------------------

Funkanwendung	HCT Mobile App
Funkanwendung	HCT Windows App
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Fehlergrenze	2 µm
Messbereich	25 - 50 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
IP-Schutzart	IP 67
Anzahl Einstellmaße	1
Ziffernhöhe LCD-Display	12 mm
Serie	HCT
Ausführung Messfläche	Hartmetall
Ablesung	0,0005 Zoll
Ausführung Spindel	gehärtet und geschliffen
Anzahl enthaltener Batterien	1
Ablesung	0,001 mm
Spindelsteigung	1 mm
Batterietyp	Knopfzelle
Spindel-Ø	6,5 mm
Kalibrierung	B2
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Umschaltung Relativ-/Absolutmessung	ja
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

022040 100

Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß
maximaler Messbereich 100 mm

DAkKS-Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive
Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm

022050 100

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032

081560 CR2032