

**Garant****Digitaler Bügelmessschrauben-Satz HCT IP67 und Bluetooth, Messbereich: 0-100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	421577 0-100
GTIN	4067263036692
Artikelklasse	41B

**Beschreibung****Ausführung:**

Innovative Bügelmessschraube IP67 HCT mit Bluetooth 5.0 und **12 mm großen Ziffern** auf kontrastreichem Display. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Aufgrund automatischer Abschaltung werden sehr lange Batterielaufzeiten erreicht. Praktische HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwerts für sicheres Ablesen. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messflächen aus Hartmetall. Vorgezogene Ratsche mit Schnelltrieb. Lackierter Stahlbügel mit Wärmeisolierung. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung in jeder beliebigen Position.

Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App (Kostenlos verfügbar für Android und iOS) und der HCT Windows App (Verfügbar für Windows). Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

**Funktion:**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Bügelmessschrauben Nr. 421575. Inklusiv Einstellmaße.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Messschrauben	4
----------------------	---

Serie	HCT
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	HCT Mobile App
Funkanwendung	HCT Windows App
Batterietyp	Knopfzelle
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl Einstellmaße	3
Anzahl enthaltener Batterien	4
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messbereich	0 - 100 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S2
Produktart	Bügelmessschraube

## Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschrauben-Satz Messbereich 0-100 mm	020430 0-100
DAkKS-KalibrierungBügelmessschrauben-Satz Messbereich 0-100 mm	020440 0-100

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
--	---------------