



## Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung, 5xD, Typ: 18



### Bestelldaten

Bestellnummer	232260 18
GTIN	4045197592576
Artikelklasse	22G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

#### Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Innenkühlung: nein

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D<sub>c</sub>: 18 - 24 mm

Nutzlänge L<sub>1</sub>: 171,5 mm

Morsekegel MK Größe: 3

Spannschrauben: 232990 TX9

### Technische Beschreibung

Ø-Bereich D <sub>c</sub>	18 - 24 mm
Spannschrauben	232990 TX9
Nutzlänge L <sub>1</sub>	171,5 mm
Morsekegel MK Größe	3
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	5xD
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	nein
Produktart	Wendeplattenbohrer

---

## Zubehör

Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX8	232990 TX8
Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX9	232990 TX9
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX9	674248 TX9
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2