



LED Strahler mit Dimmfunktion CONNECT, Typ: NOVA-4



Bestelldaten

Bestellnummer	081233 NOVA-4
GTIN	5708997006726
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

Scangrip CONNECT Arbeitsleuchten basieren auf dem CAS System und sind zusätzlich mit 18 V-Akkus aller führenden Elektrowerkzeughersteller kompatibel. Hochleistungs LED-Akku-Strahler mit Dimmfunktion. Das Gehäuse aus Alu-Spritzguss ist extrem robust und widerstandsfähig gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen. Für den Einsatz mit CAS 12 V und 18 V Akkus, 18 V Akkus führender Elektrowerkzeughersteller oder Direktanschluss an die SCANGRIP® Stromversorgung.

- **BLUETOOTH Lichtsteuerung ermöglicht das Ein-/ Ausschalten von bis zu vier Leuchten und die Lichtleistung in fünf Stufen der jeweiligen Arbeitsaufgabe anzupassen.**
- **Mit abnehmbarem Diffusor.**
- **Integrierter Tragegriff und neuer Standfuß für flexible Ausrichtung sowie Direktmontage auf dem SCANGRIP®-Stativ oder an Magnet-Haltern.**

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Leuchten werden ohne Akku und Ladegerät geliefert.

Hinweis:

Passende Akkus, Ladegeräte, sowie Netzteile für die kabelgebundene Stromversorgung finden Sie unter 073870 - 073890 und 081249.

Technische Beschreibung

Akkuart	Lithium-Ion
Lichtstrom	400 - 4000 lm
Gesamthöhe	230 mm
Anzahl enthaltener Akkus	0
IP-Schutzart	IP 65
Gesamtlänge	240 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gesamtbreite	104 mm
Akkuspannung	12 V
Akkuspannung	18 V
Produktart	Strahler