



## LED Flächenleuchte CONNECT, Typ: VEGA-4



### Bestelldaten

Bestellnummer	081236 VEGA-4
GTIN	5708997006764
Artikelklasse	07A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Scangrip CONNECT Arbeitsleuchten basieren auf dem CAS System und sind zusätzlich mit 18 V-Akkus aller führenden Elektrowerkzeughersteller kompatibel.

Hochleistungs LED-Akku-Flächenleuchte mit blendfreier, homogener Ausleuchtung. Das robuste, schlagfeste Kunststoffgehäuse der Leuchten ist perfekt für alle Arbeitsumgebungen. Montage auf dem SCANGRIP®-Stativ möglich. Für CAS 18 V Akkus, 18 V Akkus führender Elektrowerkzeughersteller oder Direktanschluss an die SCANGRIP® Stromversorgung.

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Leuchten werden ohne Akku und Ladegerät geliefert.

#### Hinweis:

Passende Akkus, Ladegeräte, sowie Netzteile für die kabelgebundene Stromversorgung finden Sie unter 073870 - 073890 und 081249.

### Technische Beschreibung

Gesamtbreite	103 mm
Gesamtlänge	280 mm
Lichtstrom	4000 lm

Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuspannung	18 V
Anzahl enthaltener Akkus	0
IP-Schutzart	IP 54
Gesamthöhe	288 mm
Akkuart	Lithium-Ion
Produktart	Flächenleuchte