



LED Flächenleuchte 360° mit Dimmfunktion CONNECT, Typ: AREA-10



Bestelldaten

Bestellnummer	081235 AREA-10
GTIN	5708997006757
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

Scangrip CONNECT Arbeitsleuchten basieren auf dem CAS System und sind zusätzlich mit 18 V-Akkus aller führender Elektrowerkzeughersteller kompatibel.

Hochleistungs LED-Akku-Flächenleuchte mit blendfreier, homogener Ausleuchtung. Das robuste, schlagfeste Kunststoffgehäuse der Leuchten ist perfekt für alle Arbeitsumgebungen. Montage auf dem SCANGRIP®-Stativ möglich. Für CAS 18 V Akkus, 18 V Akkus führender Elektrowerkzeughersteller oder Direktanschluss an die SCANGRIP® Stromversorgung.

- **Abstrahlwinkel von 360° oder 180° wählbar.**
- **Dimmbar in fünf Lichtstufen.**
- **BLUETOOTH Lichtsteuerung ermöglicht das Ein-/ Ausschalten von bis zu vier Leuchten und die Lichtleistung in fünf Stufen der jeweiligen Arbeitsaufgabe anzupassen.**

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Leuchten werden ohne Akku und Ladegerät geliefert.

Hinweis:

Passende Akkus, Ladegeräte, sowie Netzteile für die kabelgebundene Stromversorgung finden Sie unter 073870 - 073890 und 081249.

Technische Beschreibung

Gesamtbreite	200 mm
IP-Schutzart	IP 65
Gesamtlänge	212 mm
Gesamthöhe	395 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuspannung	12 V
Akkuspannung	18 V
Lichtstrom	1000 - 10000 lm
Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuart	Lithium-Ion
Produktart	Flächenleuchte