

Garant**Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269984 8/06
GTIN	4067263786818
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	5 mm
Plattengröße	6 mm
ISO-Code Halter	A08H SCLCR/L06
Spannhöhe L_2	7 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	10 mm
Gesamtlänge L	100 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Kopflänge L_1	20 mm
Schaft-Ø D_s	8 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

