

**Garant****Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269984 10/06
GTIN	4067263786825
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	6 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	9 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mittenversatz L <sub>3</sub>	6 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
ISO-Code Halter	A10K SCLCR/L06
Kopflänge L <sub>1</sub>	20 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

