

Garant**Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269984 16/09
GTIN	4067263786849
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	9 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Kopflänge L ₁	31 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
ISO-Code Halter	A16Q SCLCR/L09
Mittenversatz L ₃	9 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	18 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

