

Garant**Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269984 20/09
GTIN	4067263786856
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Spannhöhe L ₂	18 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Plattengröße	9 mm
Mittenversatz L ₃	11 mm
Kopflänge L ₁	36 mm
ISO-Code Halter	A20R SCLCR/L09
Schaft-Ø D _s	20 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	22 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

