

Garant**Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269984 12/06
GTIN	4067263786832
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	7 mm
ISO-Code Halter	A12L SCLCR/L06
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	14 mm
Spannhöhe L_2	11 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Kopflänge L_1	24,3 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
Plattengröße	6 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

