

Garant**Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269984 25/09
GTIN	4067263786863
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	200 mm
Kopflänge L ₁	43 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	27 mm
Plattengröße	9 mm
Mittenversatz L ₃	13,5 mm
Spannhöhe L ₂	23 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
ISO-Code Halter	A25R SCLCR/L09
Schaft-Ø D _s	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

