

Garant**Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269984 25/12
GTIN	4067263786870
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A25R SCLCR/L12
Plattengröße	12 mm
Kopflänge L ₁	43 mm
Mittenversatz L ₃	13,5 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Schaft-Ø D _s	25 mm
Spannhöhe L ₂	23 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	27 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 9
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

