

Garant
Bohrstange Stahl, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/09mm

Bestelldaten

Bestellnummer	269985 16/09
GTIN	4067263786917
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	180 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
ISO-Code Halter	A16Q SCLCR/L09
Mittenversatz L ₃	9 mm
Kopflänge L ₁	31 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	18 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Plattengröße	9 mm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

