

Garant
Bohrstange Stahl, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/09mm

Bestelldaten

Bestellnummer	269985 25/09
GTIN	4067263786931
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Plattengröße	9 mm
Kopflänge L ₁	43 mm
Gesamtlänge L	200 mm
ISO-Code Halter	A25R SCLCR/L09
Spannhöhe L ₂	23 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	27 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Mittenversatz L ₃	13,5 mm
Schaft-Ø D _s	25 mm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

