

Garant**Bohrstange Stahl, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269985 10/06
GTIN	4067263786894
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	10 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Mittenversatz L ₃	6 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	12 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L ₂	9 mm
Kopflänge L ₁	20 mm
Plattengröße	6 mm
ISO-Code Halter	A10K SCLCR/L06
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

