

Garant**Bohrstange Stahl, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269985 20/09
GTIN	4067263786924
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	11 mm
Spannhöhe L_2	18 mm
Gesamtlänge L	200 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
ISO-Code Halter	A20R SCLCR/L09
Schaft-Ø D_s	20 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	22 mm
Kopflänge L_1	36 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Plattengröße	9 mm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

