

Garant
Bohrstange Stahl, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/06mm

Bestelldaten

Bestellnummer	269985 8/06
GTIN	4067263786887
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	8 mm
Mittenversatz L ₃	5 mm
Kopflänge L ₁	20 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	10 mm
Spannhöhe L ₂	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Plattengröße	6 mm
Gesamtlänge L	100 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
ISO-Code Halter	A08H SCLCR/L06
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

