

**Garant****Bohrstange Stahl, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269985 12/06
GTIN	4067263786900
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Plattengröße	6 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
ISO-Code Halter	A12L SCLCR/L06
Spannhöhe L <sub>2</sub>	11 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	14 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	7 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	24,3 mm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

