

Garant**Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269986 12/07
GTIN	4067263786962
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A12L SDUCR/L07
Mittenversatz L ₃	8 mm
Spannhöhe L ₂	11 mm
Plattengröße	7 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Kopflänge L ₁	25 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Gesamtlänge L	140 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	15 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

