

Garant**Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269986 20/11
GTIN	4067263786993
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	36 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	25 mm
Mittenversatz L ₃	13 mm
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	A20R SDUCR/L11
Schaft-Ø D _s	20 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L ₂	18 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

