

**Garant****Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269986 25/11
GTIN	4067263787006
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz $L_3$	16 mm
Kopflänge $L_1$	40 mm
Spannhöhe $L_2$	23 mm
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
ISO-Code Halter	A25R SDUCR/L11
Gesamtlänge $L$	200 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	31 mm
Schaft-Ø $D_s$	25 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

