

**Garant****Bohrstange Stahl, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269985 25/12
GTIN	4067263786948
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	12 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	23 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	27 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Kopflänge L <sub>1</sub>	43 mm
ISO-Code Halter	A25R SCLCR/L12
Wendeplattenschrauben-Set	269028 9
Mittenversatz L <sub>3</sub>	13,5 mm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

