

Garant**Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 269986 16/07 |
| GTIN | 4067263786979 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Plattengröße | 7 mm |
| Schaft-Ø D _s | 16 mm |
| Mittenversatz L ₃ | 10 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 |
| Mindestvorbohr-Ø D _{min} | 19 mm |
| Kopflänge L ₁ | 28 mm |
| ISO-Code Halter | A16Q SDUCR/L07 |
| passende Wendeschneidplatte | DC.. 0702.. |
| Spannhöhe L ₂ | 15 mm |
| Gesamtlänge L | 180 mm |
| Einsatzart | rechts |
| Innendrehtiefe bis | 3×D |
| Innenkühlung | ja |
| Anwendung | Längsdrehen innen |
| Produktart | Bohrstange |

