

**Garant**
**Bohrstange Stahl, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 269987 10/07  |
| GTIN          | 4067263787013 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische Beschreibung**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ISO-Code Halter             | A10K SDUCR/L07    |
| Mittenversatz $L_3$         | 7 mm              |
| Gesamtlänge L               | 125 mm            |
| Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$  | 13 mm             |
| passende Wendeschneidplatte | DC.. 0702..       |
| Kopflänge $L_1$             | 20 mm             |
| Wendeplattenschrauben-Set   | 269028 7          |
| Spannhöhe $L_2$             | 9 mm              |
| Plattengröße                | 7 mm              |
| Schaft-Ø $D_s$              | 10 mm             |
| Einsatzart                  | links             |
| Innendrehtiefe bis          | 3×D               |
| Innenkühlung                | ja                |
| Anwendung                   | Längsdrehen innen |
| Produktart                  | Bohrstange        |

