

**Garant****Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269986 10/07
GTIN	4067263786955
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Kopflänge L <sub>1</sub>	20 mm
Plattengröße	7 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	7 mm
Gesamtlänge L	125 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
ISO-Code Halter	A10K SDUCR/L07
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	9 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

